



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322304006417

认证委托人名称及地址
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
上海市青浦区漕盈路3336号

生产者名称及地址
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产企业名称及地址
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

产品名称和系列、型号、规格
防爆联锁开关
EX-AZM161①-12/12②③④-024-⑤-3D

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求,特发此证。
发证日期:2025年01月24日 有效期至:2030年01月23日

首次发证日期:2025年01月24日
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



SITIIS
Worldwide Access

批准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322304006417

证书附页：第1页共1页

产品名称：
防爆联锁开关

型号规格：
EX-AZM161①-12/12②③④-024-⑤-3D

- ①代表接线方式，可为CC（笼式接线夹），SK（拧接）；
- ②代表缩紧力，可为R(缩紧力30N)；可为空白（标准型，缩紧力5N）。
- ③代表操动件，可为K(标准编码)（发货不含操动件）；可为I(独立编码)（发货含操动件，操动件规格见⑤）；
- ④代表通电状态，可为空白（通电时保持解锁状态），A(通电时保持锁紧状态)；
- ⑤代表操动件规格，可为空白，可为B1(包含操动件B1)，可为B1E(包含操动件B1E)，可为B6L(包含操动件B6L)，可为B6R(包含操动件B6R)，可为B1-1747(包含操动件B1-1747)，可为B1-2024(包含操动件B1-2024)，可为B1-2053(包含操动件B1-2053)，可为B1-2177(包含操动件B1-2177)；

防爆标志：
Ex tc III C T80°C Dc

电气参数：
Ui 250V Uimp 4kV
DC 4A/ 24V

相关报告编号：
2024S17402-013466

- 使用条件：
1. 特殊（限制）使用条件
产品使用环境温度范围为：-10 °C ~ +50 °C
 2. 其他相关信息
产品外壳防护等级：IP67

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIIS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司