



BN 85-R-1824-1 5,0M

- 安装在C型DIN导轨 和屏蔽电缆 不带螺丝
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 根据操动磁铁和型号，操动距离最大到 40 mm
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- 热塑外壳
- 舌簧触点装配

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/7/18 上午7:22