



SEPG05. 3. 4. 0. 22/95

- 金属型紧急停按钮Ø38,5 mm
- 2黑色操作按钮（定位部分）Ø 55 mm 之内 金属薄膜设计
- 压铸轻合金
- 2部分外壳
- 可在墙壁上安装
- 符合人体工程学的操作
- 端子排和继电器可以安装在内部
- 操作面板，至少适用于8台附加指令设备和指示灯
- 盖下钻孔和中心孔=22.3毫米

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/21 上午7:32