



AZM 415-11/11XPKNS 24VAC/DC

- 钢珠锁定可调至400 N
- 通过曲轴系统无障碍开启门
- 2 同一壳体的开关
- 可提供防爆型号
- 紧急开锁
- 162 mm x 100 mm x 46,5 mm
- 金属外壳
- 联锁保护防止不正确锁定
- 鲁棒设计
- 长寿命
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 终止剪割钳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/11/11 上午9:57