



## MA 471-12Y

- 金属外壳
- 4 或 6 触点
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
- 3 电缆进口 M 25 x 1.5
- 摇臂位置连续可调360°

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/1/15 上午9:15