



## BN 85-R

- 用加紧支架固定 和2个单芯线
- 从前面操动
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 根据操动磁铁和型号，操动距离最大到 40 mm
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- 热塑外壳
- 舌簧触点装配

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/7/18 上午7:30