



BN 65-RZ/V 3, 0M

- 带电缆
- 从前面操动
- 带偏磁
- 非接触工作原理
- 长寿命
- 操动方向和位置带开关符号指示
- 构造形式 Ø 13 mm
- 热塑外壳
- 根据操动磁铁和型号，操动距离最大到 60 mm
- 中心安装
- 可提供从前面或侧面操动

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/8 上午5:59