



## MAF/S 441-11y

- 料仓和储存容器的液位开关
- 铝外壳,
- 可从任意方向操动
- 在30° 偏转或底部有压力的情况下停用
- 1 常开触点 (NO) / 1 打开 (NC)
- 安装位置
- 周围温度  $\square 30 \dots +90 \text{ } ^\circ \text{C}$
- 防护等级 IP65

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。  
生成日期 2024/7/17 上午2:13