



TL 422-10Y

- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- metal hus
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360°
- Armen kan omplaceres med 180° på akslen
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- rullen kan, med temperaturfast udførelse, monteres i to forskellige stillinger på akslen
- Beskyttelses klasse IP65

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.01.2025 18.04