



AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

- Justerbar kuglelås til 400 N
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- To afbrydere med separate aktuatorer
- Passende til kontrolkategori 4
- Beskyttelsesenhedens tilstand kan scannes
- Fjedrede aktuatorer
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.01.2025 21.41