



AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC

- Tilslutning M12, 4 polet
- A- og B-kodning af stikkene
- Dobbelt isoleret
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
- Højer hånds udgave
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuator niveau

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 30.12.2024 15.35