



AZM190-11/01RK-G-24VDC

- Manuel reset
- Kunststof hus
- Langt lig
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutnings rum
- Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
- Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
- Tilslutning med skrueterminaler

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.02.2025 02.24