



CSS 14-34F1-S-D-M-ST

- 1 x forbindelsesprop M12, 8 polet
- aktivering fra siden
- med sideovervågning af resetknappen
- Til styring af tvangsførte relæer uden overvågning
- Anvendelse af enkeltudstyr eller terminaler i seriekoblinger for standard sensorer i stedet for evaluering
- op til 30 sensorer CSS 34 og én CSS 34F0/F1 kan omskiftes i rækkefølge, selvmonitored i kategori 4 ifølge ISO 13849-1
- Kunststof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutnings sikre PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 25.11.2024 09.37