



Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

- Båndhastighed op til 1 m/s
- Nylonrulle, Ø 22 mm, løbeflade 95 mm
- 1 sluttekontakt/1 brydekontakt ved 24° udbøjning
- Tvangsåbnende brydekontakt for sikker kobling.
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041
- **kun til placeringsopgaver**

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.10.2024 19.51