



MV9H 330-11Y-U180-M20

- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360°
- Armen kan omplaceres med 180° på akslen
- Rundstav af stål

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 04.01.2025 08.48