



Z4VH 332-11Y-1172

- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Stor kontaktabryder
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Guldbelagte kontakter af solidt sølv
- Magnetisk lagringssystem med klikhandling
- Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
- Design til EN 50041
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.01.2025 04.46