



## ML 441-11Y-A-T-M20-2037

- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- metal hus
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360°
- 2 Kontakt
- Armen kan omplaceres med 180° på akslen
- rullen kan, med temperaturfast udførelse, monteres i to forskellige stillinger på akslen
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 17.01.2025 04.16