



EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

- Ex-zone 22
- metal hus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Låsestyrke 3500N
- 2 afbrydere i ét hus
- Justerbar kuglelås til 400 N
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.03.2025 13.32