



CSS 12-34-V-SD-M-L

- 1 x Med kabel 8 polet
- aktivering fra toppen
- seriel diagnoseudgang
- Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
- Kunststof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skævt aktivering mulig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutnings sikre PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.08.2024 16.25