



## UV10H 432Y

- metal hus
- 2 Kontakt
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
- Kontaktpunkter og kontaktype kan indstilles
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360°
- Armen kan omplaceres med 180° på akslen
- Rundstav af epoxyharpiks

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 12.12.2024 16.17