



ZV7H 256-11Z-M20

- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90°
- **sólo para aplicaciones de posicionado**
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10°

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/2/2025 06:38