## **FICHA TÉCNICA**





## TV8H 330-11Y-1903

- versión resistente a la temperatura (hasta 160ºC)
- Eje y palanca giratoria dentada
- posibilidad de utilizarlo como interruptor de seguridad
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil,  $n^0$  815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores. Generado a 28/5/2025 12:26