



## AZM190-11/11RK-24VDC

- Rearme manual
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90°
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Cámara de conexiones
- Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
- Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
- Terminales a tornillo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/4/2025 14:50