



ZR 235-11Z-M20-2325

- con muelle de presión de retorno más fuerte en el interruptor básico
- Fuerza de accionamiento $12N \pm 5\%$
- Caja con agujeros de sujeción redondos $D=5\text{mm}$
- resistente a temperaturas hasta -40°C
- No adecuado para temperaturas cambiantes
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- $30\text{ mm} \times 63,5\text{ mm} \times 30\text{ mm}$
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90°
- Dimensiones de fijación según EN 50047

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/8/2024 21:30