



UV6H 433Y

- Caja metélica
- 3 Contactos
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
- Puntos de conexión y función de contacto ajustable
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90°
- Ajuste continuo de la posición de la palanca en 360°
- La palanca puede invertirse a 180°
- Material de la cinta: Acero elástico

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/2/2025 0:29