



Z4V7H 336-11Z-M20

- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- **sólo para aplicaciones de posicionado**
- Diseño a EN 50041
- Caja de termoplástico
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10°
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90°

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/12/2024 18:16