



ZV12H 255-11Z

- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2025 5:41