



AZM190-11/10RK-24VDC

- Rearme manual
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90°
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Cámara de conexiones
- Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
- Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
- Terminales a tornillo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/1/2025 6:24