FICHA TÉCNICA





ML30.241-70

- Fuente de alimentación para carril DIN para sistemas monofásicos
- 100-240V entrada de rango ampliado
- Salida: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Rendimiento hasta 89,4%
- El ancho de la construcción 22.5mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, N^{o} 12, 08800 Vilanova i la Geltrú Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores. Generado a 13/7/2025 4:29