



CSS 11-30S-SD-M-ST

- salida de diagnostico en serie
- caja de acero fino
- Máx. 31 sensores pueden ser conectados en serie.
- Conector M12, 8-polos
- Ø M30
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
- Posibilidad de montar el sensor de seguridad también detrás de cubiertas V4A

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/2/2025 11:14