



## EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

- Velocidad de cinta hasta 1 m/s
- Rodillo de Nylon, Ø 22 mm, superficie de rodadura 95 mm
- ■ 1 contacto NA / 1 contacto NC con una deflexión de 24°
- Contacto NC de apertura forzada para conmutaciones seguras
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90°
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- **sólo para aplicaciones de posicionado**

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/5/2025 4:46