



T4V7H 336-02YR-2079-2

- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Palanca ajustable en longitud sin escalones
- también disponible con roldana de goma grande y palanca fija
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10°
- Diseño a EN 50041
- Caja de termoplástico
- **sólo para aplicaciones de posicionado**
- Doble aislamiento
- apto para ascensores
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90°

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/10/2024 21:40