



AZM 415-11/11XPKRS 230VAC

- Retención regulable hasta 400 N
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- 2 interruptores en una caja
- Disponible en versión Ex
- Rearme manual
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/10/2024 6:18