



PS116-T11-LR200-R202

- Cable de salida derecho, 2 m
- Acción lenta 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 2 Contacto normalmente cerrado (NC)
- con rodillo de latón
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45°
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Rodillo de latón Ø 9,5 mm
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Caja de termoplástico

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/11/2024 14:50