



## T2C 441-11Y

- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Con retención en cada posición final
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90°
- Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Palanca con tratamiento de temple
- Protección IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/2/2025 4:46