



MV10H 330-11Y-G24-1348

- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90°
- Ajuste continuo de la posición de la palanca en 360°
- La palanca puede invertirse a 180°
- Varilla de resina Epoxy

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/5/2025 18:46