



TESF/ST24.2/180

- 1 entradas de cable M 16 x 1.5
- con ángulo de conmutación fijo
- 1 conector M12, 8-polos
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 ... 60 mm)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/1/2025 21:56