



## Z4V7H 355-02Z-2138

- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- 3 entradas de cable lateral M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Puntos de accionamiento según EN 50041

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 22/7/2024 15:53