



## ML 441-11Y-M20

- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90°
- Caja metélica
- Ajuste continuo de la posición de la palanca en 360°
- 2 Contactos
- La palanca puede invertirse a 180°
- En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Protección IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/7/2024 1:48