



PS116-T12-LR200-N200

- Cable de salida derecho, 2 m
- Acción lenta 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 2 Contacto normalmente cerrado (NC)
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja de termoplástico
- con rodillo de plástico
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/12/2024 12:46