



MV4H 017-22Y

- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 4 Contactos
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90°
- Ajuste continuo de la posición de la palanca en 360°
- La palanca puede invertirse a 180°
- La elasticidad del resorte permite el movimiento no preciso del actuador

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/7/2024 20:33