



## BN 85-R-1824-2 1,0M

- Montaje en guía DIN de perfil C y cable enfundado con tornillos
- Principio sin contacto
- 1 contacto Reed
- Larga vida
- Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Caja de termoplástico
- Contactos Reed insertable, montaje in situ

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/7/2025 4:36