



## AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC

- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Liitinten A- ja B-koodaus
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Oikeakätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.3.2025 2.18