



## Z4VH 332-11Y-PG13,5

- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Suuri koskettimen avausväli
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
- Magneetilla varustettu momenttikosketinjärjestelmä
- Kosketinmekanismi on jousimekanismista erotettu, siksi kytkentäpiste on vakio ja riippumaton koskettimen kuluneisuudesta
- EN 50041 rakenne
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.12.2024 16.07