



## MV9H 330-11Y-M20

- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
- Sopii alhaisille käyttönopeuksille
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Silikonivapaa
- Testattu voimalaitossovelluksissa
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Teräspuikko

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.9.2024 21.28