



AZM190-02/10RKA-24VDC

- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Kytkentärasia
- Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
- Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
- Ruuviliitettä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.3.2025 1.31