



CSS 11-300-D-M-ST

- Muovikotelo
- Enintään 31 tunnistinta voidaan sarjakytkeä
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Ø M30
- KytKentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
- Turvatunnistin asennettavissa myös V4A-suojusten taakse

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.2.2025 1.57