



AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

- Säädetty kuularipidin 400 N asti
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- Toimintaperiaatteltaan erilaiset kytkimet
- Soveltuu luokkaan 4
- Suojalaitteen tila saadaan selville.
- Joustavat avaimet
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.3.2025 11.59