



MV3H 330-11Y-RMS

- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (peruskomponentti)
- Sopii alhaisille käyttönopeuksille
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Silikonivapaa
- Testattu voimalaitossovelluksissa
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.9.2024 23.21