



CSS 8-180-2P+D-M-LST 0,2M

- Kaapeli liittimellä M12, 8-napainen
- Helppo diagnoosi anturiin LED-valon ja elektronisen apukosketinlähdön avulla
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- Kytkeäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Ennakkovaroitus työskenneltäessä lähellä anturin hystereesialueen rajaa
- Itsevalvova 16 anturin sarjakytkentä
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 9.1.2025 15.29